

N C A TYPE 33

豊富な専用 アクセサリ

ニツコール 交換レンズ


多数のニツコール
交換レンズは、あ
なたのニツカを更
に有用な万能カメ
ラに致します。い

づれもカメラの距離計に完全に連動し、取扱いも極
めて簡単です。皮ケース付。望遠レンズ類には更に
レンズフードが附属しております。

| | | | | | |
|----|-----|-------|----|------|-------|
| 広角 | 25% | f 4 | 標準 | 50% | f 1.4 |
| " | 28% | f 3.5 | 望遠 | 85% | f 1.5 |
| " | 35% | f 1.8 | " | 85% | f 2 |
| " | 35% | f 2.5 | " | 105% | f 2.5 |
| " | 35% | f 3.5 | " | 135% | f 3.5 |

複写器

ビントグラスとカメラがターレット
式の回転移動ですから、ニツカを使用
して、簡単迅速にすべての複写接
写が行えます。小型携帯箱に分解取
容され、極めて軽量です。



レンズフード

ニツカの光学系と完全に一
致した専用レンズフードは、
ねじ止め式となつていま
すので、絶対に脱れません。

フィルター

ニツカ専用フィルターは、
厳重な検査と工作が行われ
ニツカの特つ鮮鋭度に少し
も悪い影響を与えず、優秀
な吸収結果を示します。

マガジン

光線漏れ、スリ疵の心配の
ないニツカマガジンが単
独に発売されております。

フラッシュ・ガン


最新型のB・Cタイプで、
閃光電球を入れると自動
的に充電され、各種のテ
ストも簡単に行えます
ので、常に完全なシン
クロ撮影が出来ます。



ひのまるや

本社 東京都中央区日本橋室町4~3
電話 日本橋(24)代表0321~7
福岡 福岡市上西町3-1
出都所 電話 東(3)222-1

NICCA



捲上げレバー……捲上げレバーを1操作するだけで、シャッターのセットとフィルムの捲上げが同時に行えますから、連続速写にすぐれた性能を発揮します。

高速度シャッター……フォーカスブレーンシャッターは、ボールベアリングと特許シャッター膜の使用によって、作動軽快、正確で耐久、耐寒、耐熱性にすぐれております。シャッター速度は、Bの外、 $1/30$ 、 $1/60$ X、 $1/125$ 、 $1/250$ 、 $1/500$ 秒で、緩速度シャッターと合せて10段階になっております。



捲戻しノツブ


シンクロ装置……X接点がついており、 $1/60$ 秒でストロボに同調します。又、 $1/30$ 秒以下の緩速度シャッターで、F級及びM級のバルブに同調するように設計されています。 $1/125$ 秒以上の高速度シャッターに対しては同調致しません。

緩速度シャッター…… $1/2$ 、 $1/4$ 、 $1/8$ 、 $1/15$ 、 $1/30$ 秒の5種類になっており、これらの速度でシンクロ撮影が行えます。

駒数計……捲上げレバーの1操作により駒数計目盛が微動し、1目盛ずつ進む方式を採用しております。同時に内部のフィルム捲取り機構も、捲上げレバーによって確実に操作されます。

捲戻しボタン……ボタンを押しながら、捲戻しの操作を行います。ボタンを離すと撮影状態にかえります。

距離計……倍率1.5倍の補色金鏡による二重像合致式の明るい距離計は、大口径レンズに対しても充分な精度を持っています。又、距離計とファインダー接眼部が近接していますので、撮影に際しても大変便利です。



アクセサリクリップ……交換レンズを使用する場合などに、ここにそれぞれのファインダーを挿入します。

標準レンズ……新設計のニツカレンズ F2.8 50mm がつけられております。レンズ構成は4枚で、最少絞F16まであり、3.5フィートから無限遠まで距離計連動で撮影が出来ます。直進式ヘリコイドで、焦点調節は鏡胴部のローレットによりレンズを繰出して行います。赤外線フィルム用の補正目盛'R'がつけられております。

シャッターボタン……極めて軽いシャッターボタンはボールベアリング入高性能シャッターと共に、ニツカを大変使いやすいカメラにしました。

ニツカ F2.8 ケース付
定価 ¥ 28.000
(ケース ¥ 1.100 を含む)

ニツカ
普及型